

Kantenfräsen elektrisch

RG200508

Elektro Kantenfräse - B15



Elektro Kantenfräse für Blech mit hochwertigem FEIN Motor

- Anzahl der Wendepplatten 6 Stück (zweischneidig)
- Entgraten und Anfasen von Blechkanten vor dem Schweißen – Stahl, Aluminium und weiterer Werkstoffe
- Fräsen von Kurven und Bohrungen
- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Hohe Leistung
- Drehbar ergonomischer Griff

Technische Daten

Fasenbreite (mm)	0 - 15 (<400 N/mm ²), 0 - 8 (>400 N/mm ²)
Drehzahl (1/min)	6600
Fasenwinkel (Grad)	30, 37,5, 45, 50 oder 60 / nach Fräskopf
Leistung (kW)	2,5
Spannung (Volt)	230
Motor	FEIN 50 Hz / 1Phasig
Gewicht (kg)	7

RG200508

Elektro Kantenfräse - B15



RG200532

Magnetische Kehrmaschine /
Spänemagnet



RG200509

Fräskopf 45° mit Schrauben und 6
Wendepplatten für B10/B15



RG200510

Fräskopf 30° mit Schrauben und 6
Wendepplatten für B10/B15



RG200511

Fräskopf 37,5° mit Schrauben und 6
Wendepplatten für B10/B15



RG200512

Wendepplatten TIN beschichtet für
B10/B15 (1 Satz = 10 Stück)



RG200513

Wendepplatten R 2,5mm für B10/B15
(1 Satz = 10 Stück)



RG200514

Wendepplatten R 3,5mm für B10/B15
(1 Satz = 10 Stück)



RG200515

Wendepplatten R 4,0mm für B10/B15
(1 Satz = 10 Stück)



RG200555

Fräskopf 50° mit Schrauben und 6
Wendepplatten für B10/B15



RG200556

Fräskopf 60° mit Schrauben und 6
Wendepplatten für B10/B16