


## **bott** **Systemschrank** cubio

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 125967



## **bott Systemschrank cubio**

### Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm
- Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Türöffnungswinkel 180 °
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau





















- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Schranktyp	Systemschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	2000 mm	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Breite	1300 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	650 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	160 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Gewicht	156,6 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

## Zubehör

125790		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 650 mm
125794		Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1300 x 650 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, mit Normallastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
125796		Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 1300 x 650 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, mit Schwerlastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126043		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126044		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126047		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126048		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126060		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126071		Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1300 x 650 mm, Aus Aluminium eloxiert

126072		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126074		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126089		Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1300 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126093		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1300 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126095		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1300 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126100		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1300 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126101		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1300 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126245		Unterfahrsocket für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm
126270		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 650 mm