

Krause

Klapptritt

PlusLine Treppy

Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 350 x 250 mm, 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), in gelb, aus Aluminium

Artikelnummer: 139784



Krause Klapptritt PlusLine Treppy





Klapptritt

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 350 x 250 mm
- 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- in gelb
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappte Tiefe 220 mm
- Sichere Anwendung durch Klappsicherung
- rutschsichere, große Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 1,8 kg
- gemäß DIN EN 14183
- TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Höhe Podest	200 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Klappsicherung
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Stufen Anzahl	1	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Farbe	gelb
klappbar	ja	Unterbau	rutschsichere, große Fußkappen
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Garantie	8 Jahre
fahrbar	nein	Norm	DIN EN 14183
Breite Podest	350 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Podest	250 mm	Gewicht	1,8 kg
Tiefe geklappt	220 mm		

Dazu passt auch ...

215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
222735		Allzwecktuch, grobe Struktur für Möbeloberflächen, aus Microfaser in blau, Länge x Breite 400 x 400 mm
223771		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in schwarz, mit Griffloch