

Großvolumen-Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 453 x 800 x 600 mm, Inhalt 158 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden doppelt verstärkt, Unterbau glatter Boden, Krokodildeckel



Artikelnummer: 209404



Großvolumen-Mehrwegbehälter

Großvolumen-Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 453 x 800 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 405 x 500 x 682 mm
- Inhalt 158 l
- Traglast 200 kg
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden doppelt verstärkt
- Unterbau glatter Boden
- Krokodildeckel
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Unterbau	glatter Boden
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	158 l	Bodenkonstruktion	doppelt verstärkt
Höhe	453 mm	Bodenverstärkung durch	Doppelboden
Innenhöhe	405 mm	Traglast	200 kg
Länge	800 mm	Deckel	ja
Innenlänge	500 mm	Deckeltyp	Krokodildeckel
Breite	600 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite innen	682 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeeignung	nein
recyclbar	ja	Tragevorrichtung	keine
stapelbar	ja	Farbe	taubenblau
stapelbar durch	Deckel	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	9,19 kg
faltbar	nein		

Zubehör

509604		Plomben, für Großbehälter
--------	---	---------------------------

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen