

Hanselifter Palettenhubwagen

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 450 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 80 x 94 mm

Artikelnummer: 507339



Hanselifter Palettenhubwagen

Traglast 2000 kg


Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 450 x 160 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabeln mit Markierung zur Paletten-Queraufnahme und Kletterrollen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 80 x 94 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 825 mm
- Gewicht 42 kg

Technische Details




Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Lenkräder	180 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite Lenkräder	50 mm
Traglast	2000 kg	Länge	825 mm
Länge Gabel	450 mm	Lenkeinschlag	205 °
Breite Gabelzinken	160 mm	Gabel Ausstattung	Markierung für Queraufnahme, Kletterrollen
Tragbreite	520 mm	Schnellhub	nein
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Hydraulik Ausstattung	Überlastungssicherung
Bedienung Fahrwerk	manuell	Absenkfunktion	regulierbare Senkautomatik
Hubhöhe (min.)	85 mm	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (max.)	200 mm	Material	Stahl
Material Lenk-/Gabelrollen	PU/PU	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	blau // RAL5012
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	einfach	Material Kolben	Stahl
Durchmesser Gabelrollen	94 mm	Oberfläche Kolben	hartverchromt und geschliffen
Breite Gabelrolle	80 mm	Gewicht	42 kg

Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9

227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen