


## Bauer Sicherheitskorb

Länder-Ausführung DE, Traglast 300 kg, Höhe x Breite x Tiefe 1990 x 1200 x 1040 mm, Von der Breitseite einfahrbar, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 525861



## Bauer Sicherheitskorb

### Gabeltaschen an der Breitseite




Sicherheitskorb

- Länder-Ausführung DE
- Geeignet für Reparaturen und Wartungsarbeiten zu zweit
- Traglast 300 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 1990 x 1200 x 1040 mm
- Plattform Breite x Tiefe 1200 x 800 mm
- Plattform rutschsicher
- Von der Breitseite einfahrbar
- Einfahrtiefe x Einfahrtiefe 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Mit PSA-Sicherungsösen und Abrutschsicherung
- Mit Werkzeugablage
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- GS- und TÜV-geprüft

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe Plattform	800 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Plattform Ausführung	rutschsicher
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Unterbau	Einfahrtaschen
Stapler-Anbaugerät	Sicherheitskorb	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite
geeignet für (Anwendung)	Reparaturen, Wartungsarbeiten	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Ländervariante	Ausführung DE	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Traglast (max.)	300 kg	Abstand Einfahrtaschen	600 mm
Höhe	1990 mm	Material	Stahl
Breite	1200 mm	Oberfläche	lackiert
Tiefe	1040 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Last-Handling Ausstattung	Werkzeugablage	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	PSA-Sicherungsösen, Abrutschsicherung
Kranbar	Nicht kranbar	Zertifizierung	GS // TÜV
Breite Plattform	1200 mm	Gewicht	93 kg

## Dazu passt auch ...

141351		Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 445 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend