


Tuotetiedot			
Tuotekoodi	VG03-0033	Sähkönumero	1912388
Tuotenimi	OJL-liitin 280 Sininen	EAN-koodi	6410019123883
Johtimet	IN: 1xAl/Cu (35-120mm ²) OUT: 2xCu (6-35 mm ²) / 5xCu (2,5-16mm ²) / 4xCu (2,5-10mm ²)	ETIM-luokka	EC000276

Tekniset tiedot			
Nimellisvirta (IEC)	Cu	280	A
	Al	250	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		120	mm ²
Kiristysmomentti			
	95-120 mm ²	19	Nm
	50-70 mm ²	10	Nm
	25-35 mm ²	6	Nm
	2,5-16 mm ²	3	Nm
Input	1xAl/Cu (35-120mm²)		
Output	2xCu (6-35 mm²) / 5xCu (2,5-16mm²) / 4xCu (2,5-10mm²)		
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		178	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Sininen kansi/PC, Harmaa kotelo RAL 7035 PA66/V0, Runko tinapinnoitettua alumiinia		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys ja 2x ruuvikiinnitys (M5)		



1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 11 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia.

Mittakuva


Pakkaus			
Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	12
		Paino [kg]	2,30
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155
		Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

 Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

 Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VG03-0033	STK-code	1912388	EAN-code	6410019123883
Product name	OJL-connector 280 Blue			ETIM class	EC000276
Wires	IN: 1xAl/Cu (35-120mm²) OUT: 2xCu (6-35 mm²) / 5xCu (2,5-16mm²) / 4xCu (2,5-10mm²)				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	280	A
	Al	250	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		120	mm ²
Tightening torque			
	95-120 mm ²	19	Nm
	50-70 mm ²	10	Nm
	25-35 mm ²	6	Nm
	50-70 mm ²	3	Nm

Input	1xAl/Cu (35-120mm²)
Output	2xCu (6-35 mm²) / 5xCu (2,5-16mm²) / 4xCu (2,5-10mm²)
	-

Operating temperature	80	°C
Weight	178	g
IP-protection	IP20	

Standards **EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009**

Color / Material **Blue Cover/PC, Grey Housing RAL 7035 PA66/V0, Connector part tin plated aluminium**


Mounting / Connection **DIN-rail and 2x screw (M5) mounting**



Description

Single pole distribution block for branching connections. The OJL distribution block is compact and distributes the current through 11 output cables.

Drawing



Package

Package	Box	Pcs / Package	12	Weight [kg]	2,30
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi