

## AZM



| Modell  | Länge  | Anzahl Magnete |
|---------|--------|----------------|
| AZM 30  | 30 cm  | 2              |
| AZM 40  | 40 cm  | 2              |
| AZM 50  | 50 cm  | 4              |
| AZM 60  | 60 cm  | 4              |
| AZM 80  | 80 cm  | 4              |
| AZM 100 | 100 cm | 6              |
| AZM 120 | 120 cm | 6              |
| AZM 150 | 150 cm | 8              |
| AZM 180 | 180 cm | 8              |
| AZM 200 | 200 cm | 8              |



### EIGENSCHAFTEN:

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- Stoßdämpfende Endkappen

### ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

### Technische Details:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Artikelbezeichnung            | Rohrprofil-Wasserwaage |
| Dimension                     | 50 x 24 mm             |
| Material                      | Aluminium              |
| Oberfläche                    | eloxiert               |
| Farbe                         | gold                   |
| Profilgewicht                 | 750 g/m                |
| Messtoleranz Standardposition | 0.50 mm/m (0.029°)     |
| Messtoleranz Umschlagmessung  | 0.75 mm/m (0.043°)     |
| Waagrechtlibellen             | 1                      |
| Senkrechtlibellen             | 1                      |
| Messfläche                    | eloxiert               |
| Magnet                        | Neodym                 |
| Endkappe                      | 1-K                    |
| Magnet                        | Ja                     |