

Artikelnummer: 129248

Kurzbeschreibung: Elektrische disselstapelaar E-BF

Langbeschreibung: Elektrische disselstapelaar E-BF: De efficiënte elektrische hefwagen E-BF overtuigt vooral door zijn wendbare, compacte bouwwijze en sterke prestaties. Met zijn lage eigengewicht van slechts 205 kg is hij uitermate geschikt als hefwagen om mee te nemen in vrachtwagens of voor gebruik in krappe ruimten. Omdat hij bovendien met onderhoudsarme accu's en een intern laadapparaat is uitgerust, kan hij heel eenvoudig aan elk stopcontact worden opgeladen. De Curtis-rijbesturing en overige kwaliteitscomponenten garanderen dat hij doodeenvoudig te hanteren is. Talrijke opties maken het mogelijk hem voor specifieke toepassingen te gebruiken:

- elektrisch heffen - zakken - rijden
- service- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze
- multifunctionele disselkop
- onderhoudsarme accu's
- intern laadapparaat met automatische uitschakeling
- elektromagnetische rem
- accu- en laadindicatie met bedrijfsurenteller
- hoogwaardige polyurethaanwielen

Optioneel op aanvraag:

- beschermrooster voor lading
- hefbereik van 75 mm - 190 mm
- diverse vorklengten en -breedten
- bijzondere constructies

Technische gegevens:

- draagvermogen: 1500 kg
- zwaartepunt lading: 600 mm
- banden: polyurethaan
- bandenmaat voor: a[~] 210 x 70 mm
- bandenmaat achter: a[~] 80 x 60 mm
- hoogte, dissel in rijstand: min. 745 mm, max. 1040 mm
- hefbereik: 85 - 200 mm
- totale lengte x breedte: 1700 x 565 mm
- vorklengte: 1150 mm
- draagbreedte vork: 560 mm
- draaicirkel: 1475 mm
- rijnsnelheid: met lading: 3,5 km/h, zonder lading: 4,0 km/h
- hefsnelheid: met lading: 51 mm/s, zonder lading: 60 mm/s
- hefmotor, vermogen: 0,8 kW
- accuspanning: 2 x 12/65 V/Ah

