

Artikelnummer: 36918

Kurzbeschreibung: Hoekstelling, diepte 400 mm

Langbeschreibung: Hoekstelling G1, 2200 mm hoog: Mooi en sterk! Stellingen kunnen ook mooi zijn, zoals deze modern vormgegeven rekken die ook nog eens stabiel zijn en een hoge belastbaarheid hebben. Door hoekdelen en verschillende breedten (1000 en 750 mm) te gebruiken, kunt u met dit systeem ruimten optimaal benutten. De legborden zijn lichtgrijs



(RAL7035) gepoedercoat en in drie diepten verkrijgbaar: 400 mm, 500 mm en 600 mm. Ze hebben een opstaand randje van 40 mm hoog en kunnen per 86 mm in hoogte worden versteld. De zijanten bestaan uit ronde buizen (\varnothing 40 mm) met gelaste delen en zijn gepoedercoat in aluzilver (soortgelijk als RAL 9006). Keuze uit de volgende hoogten: 1800 mm, 2200 mm en 2600 mm.

- > vaklast: draagvermogen per plank: 120 kg, met extra steun maximaal 200 kg
- > veldlast (draagvermogen per rekdeel): 1000 kg
- > breedte per stelling = nominale breedte + 40 mm
- > Hoekdeel 400 + diepte
- > 1 schot
- > 5 hoeklegplanken
- > 1 hoeksteun

Veiligheidsadvies: Stellingen met een hoogte-diepteverhouding \approx 5:1 kunnen worden verankerd (aan de wand of op de vloer) om te voorkomen dat ze omvallen. Een eindframe moet altijd aan het einde van de plank worden gemonteerd (zie accessoires).

