



NEW

Standardausrüstung:



- 5.511.1688
PP-Bürste Ø 430 mm - 17"



- 4.508.1319 Vorderes Rakelblatt Steife 40
- 4.508.1320 Hinteres Rakelblatt Steife 40



- 0.108.0073
Fahrzeugeigenes Batterieladegerät 24V 10A
(Nur für Modell Art.-Nr.: 8.580.0002 / 8.580.0003)



- 2 x 0.107.0061
Batterie 12 MFP 50 - 12V 50Ah
(Nur für Modell Art.-Nr.: 8.580.0003)



- Ideal geeignet für kleine und mittelgroße Böden bis 1600 m², vor allem in verkehrsreichen Zonen mit vielen Leuten oder Möbeln wie in Wellness-Zentren, Sporteinrichtungen, Autohändlern, Einzelhandel, Krankenhäusern und Schulen.
- Automatischer Bürstenaufsatz, Entleerung und verzögerte Abschaltung. • Anpassbare Lösungsverbindung mit automatischer Abschaltung. • Schmales Gehäuse mit Seitenbürsten-Überstand und 170° Rakeldrehung. • Werkzeugloser abnehmbarer Auffangtank mit großem Kontrollfenster und dehnbarem Entleerungsschlauch.
- Anpassbarer Fahrgriff mit Totmannschalter, Soft-Touch-Bedienungen und Diagnose (Eco Energie-Modus und automatischer Akkutiefstand-Abschaltung für DC-Version).
- Große Abriebfreie Arbeitsräder und robuste hintere Rollen für Verlagerungen.



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B
Art.-Nr.	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003
Stromversorgung	230V 50Hz	24V (Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten)	24V (Batterien und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Bürst- / Absaugbreite	450 / 540 mm	450 / 540 mm	450 / 540 mm
Höchst-Arbeitsleistung	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmitteltank	30 l / 7,92 gal	30 l / 7,92 gal	30 l / 7,92 gal
Fassungsvermögen Auffangtank	32-35 l / 8.45 - 9.24 gal	32-35 l / 8.45 - 9.24 gal	32-35 l / 8.45 - 9.24 gal
Antrieb	mechanisch	mechanisch	mechanisch
U/min / Druck auf die Bürsten	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs
Bürstenmotorleistung	400 W	400 W	400 W
Reinigungsmittelsystem	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil
Unterdruck / Saugermotor	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
Abmessungen / Gewicht	117x58x78 cm / kg	117x58x78 cm / 57 kg	117x58x78 cm / 97 kg