

# Datenblatt Artikel 451450

## Aluminium-ECO-Box 142 L

silber, 495x895x375 mm

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / massives Bodenprofil
- separates Zubehör: Räderset
- mit 2 Griffen / Tragkraft 45 kg
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)



<b>Mindest.Best.</b>	1
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	66,88
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	5,86
<b>EAN</b>	4007228451450
<b>Höhe Pal</b>	1,65
<b>Breite</b>	895
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Höhe</b>	375
<b>Farbe</b>	silber
<b>Stück / Lage</b>	2
<b>Volumen L</b>	142
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Tiefe</b>	495
<b>Volumen m3</b>	0
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Lagen</b>	4
<b>netto Kg</b>	5,86
<b>Kartons pro Lage</b>	2
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	8
<b>Summe Kartons</b>	8
<b>VE</b>	1
<b>brutto Kg</b>	7,56
<b>Zolltarif</b>	76129080