



Leírás:

ECO leeresztő csapok 22 mm-es széles menettel, a folyadékok hordókból és kannákból való ellenőrzött leengedéséhez, kék

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- 22 mm-es széles menettel, széles nyakú kannákhoz, ballonokhoz és PROFI vizeskannákhoz illeszkedő kivitel
- levegőztető és tömítés nélkül
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 1,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)

Információk:

Cikk

Cikkszám	560100
GTIN	4007228560107
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	kék
Súly (kg)	0,03

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	530 x 395 x 545

KE bruttó tömege, kg	0,75
----------------------	-------------

Paletta

M x S x M (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Súly (kg)	0,0
-----------	------------