

**Artikelnummer:** 400402

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard, Tischplatte Melamin,  
1500x1000, resedagrün

**Langbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard, T 1000 mm, Breite und  
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard ist 1000 mm tief und steht  
Ihnen in drei Breiten zur Verfügung. Dabei können  
Sie bei dem Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL  
Standard auch aus drei Tischplatten wählen. Mit  
dem 1000 mm tiefen Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard erweitern Sie Ihren Einzel-  
oder Reihenarbeitstisch. Der Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard ist dank seines

selbsttragenden Stahlrahmengestells und der hochwertigen Pulverbeschichtung äußerst stabil und langlebig. Auch ist es möglich den Ansatz Tisch von 738 mm auf 848 mm per Klemmschrauben in der Höhe zu verstellen. Mit seiner sehr hohen Tragkraft ist der Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen in der Produktion oder der Montage. Entsprechend stehen Ihnen auch drei unterschiedliche Tischplatten mit einer Stärke von 22 mm zur Auswahl, die Sie individuell für Ihre Arbeiten aussuchen können. Die Spezifikationen der Platten erhalten Sie weiter unten. Der Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard ist in den Breiten 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm lieferbar. Auch eine leitfähige Ausführung des Ansatz Tisches stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 auf 848 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Durch die sehr hohe Tragkraft (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 1000 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten



**EAN/GTIN:** 4045916072365

