

ATEN CL5716iM LCD KVM Switch Over IP, USB-PS/2,VGA , 16-Ports Deutsch

Artikelnummer	14.01.6903
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CL5716iM D
EAN (Einzelstück)	4719264645624



16-Port PS/2-USB VGA LCD KVM over IP Switch mit Daisy-Chain Port und USB-Peripherieunterstützung

Der CL5716I LCD KVM Switch ist ein IP-basiertes KVM-Steuergerät, das sowohl lokalen als auch entfernten Anwendern die Überwachung und den Zugriff auf mehrere Computer ermöglicht. Remote-Benutzer greifen über einen Webbrowser über TCP/IP auf das Switches über das Internet zu. Der CL5716I unterstützt bis zu 32 gleichzeitige Benutzeranmeldungen für einen Einzelbus-Computerzugriff. Eine integrierte Funktion, die einem Internet Chat-Programm ähnelt – das Message Board – lässt sie miteinander kommunizieren. Die Möglichkeit, Informationen in Echtzeit auszutauschen, ermöglicht es ihnen, die Installation in einer reibungslosen und effizienten Weise kooperativ zu managen.

Der CL5716I bietet eine platzsparende, geradlinige Herangehensweise an die KVM Switch Technologie durch die Integration einer Tastatur, 17" LED-Hintergrundbeleuchtung LCD Monitor und Touchpad in einem 1U Rack-montierbaren Schiebegehäuse. Da der CL5716I zudem auf einem modularen Design basiert, kann der KVM-Bereich vom Switch-Bereich für eine bequeme Wartung und Reparatur abgenommen werden.

- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem SlideawayGehäuse
- Platzsparende Technologie – bis zu zwei Konsolen (ein Bus) steuern bis zu 16 Computer
- Daisy-Chain bis zu 15 zusätzliche Einheiten – Steuerung von bis zu 256 Computern über eine einzige Konsole (mit kompatiblen KVM Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)

- Zusätzlicher Konsolenport – Verwaltung von Computern über eine externe Konsole (VGA Monitor, USB oder PS/2 Tastatur und Maus)
- Übertreffende Videoqualität – bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz; DDC2B für die lokale Konsole; bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz/24 Bit Farbtiefe für Remote Sitzungen
- Dual Interface – unterstützt Computer und Konsole mit PS/2 oder USB Tastaturen und Mäusen
- LCD-Modul USB-Port ermöglicht angeschlossenen Computern den Zugriff auf USB-Peripheriegeräte

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CL5716I LCD KVM over IP Switch mit Standard Rack Montageset, 2x 2L-5202U Kundenspezifisches KVM-Kabels (VGA, USB; 1,8 m), 1x LIN5-27X6-U22G Kundenspezifisches Konsolenkabel (VGA, USB, PS/2; 27 cm/0.88 ft), 1x LIN5-04A2-J11G Firmware Upgrade Kabel, 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel, 1x Benutzeranleitung
Monitorgrösse bei integr. Konsole	17" (43 cm)
Tastatur-Layout	DE
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	4.4 cm
Breite	64.27 cm
Tiefe	48 cm
Gewicht	13.61 kg
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	720 mm
Verpackungstiefe	670 mm
Paketgewicht	17 kg