

## Krause

### Klapptritt

#### PlusLine Treppy

Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 350 x 250 mm, 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), in blau, aus Aluminium

Artikelnummer: 139786



## Krause Klapptritt PlusLine Treppy





### Klapptritt

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 200 x 350 x 250 mm
- 1 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- in blau
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappte Tiefe 220 mm
- Sichere Anwendung durch Klappsicherung
- rutschsichere, große Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 1,8 kg
- gemäß DIN EN 14183
- TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Treppengängig	nein
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Höhe Podest	200 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Klappsicherung
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Stufen Anzahl	1	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Farbe	blau
klappbar	ja	Unterbau	rutschsichere, große Fußkappen
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar	Garantie	8 Jahre
fahrbar	nein	Norm	DIN EN 14183
Breite Podest	350 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Podest	250 mm	Gewicht	1,8 kg
Tiefe geklappt	220 mm		

## Dazu passt auch ...

215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
222735		Allzwecktuch, grobe Struktur für Möbeloberflächen, aus Microfaser in blau, Länge x Breite 400 x 400 mm
223771		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in schwarz, mit Griffloch