

VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 720 x 450 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 402053



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plattformwagen

Traglast 150 kg

Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 720 x 450 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm

- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahl
Wagentyp	Plattformwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	150 kg	Bereifung	TPE
klappbar	ja	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenlänge	720 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenbreite	450 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Garantie	12 Jahre
nestbar	nein	Gewicht	15 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm