




ROX

QPAR11, Outdoor Wandleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44

Die puristische Wandleuchte der ROX Serie besteht aus gebürstetem Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Decken- sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000333
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR111
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Farbe	aluminium
Lichtaustritt	direkt
Höhe	16 cm
Durchmesser	12.5 cm
Nettogewicht	0.918 kg
Bruttogewicht	1.076 kg
BIG WHITE Seite	767

Leuchtmittlempfehlung

1005278	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 10°
1005298	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° Dimm- bar
1005279	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 30°
1005280	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 3000K CRI90 60°