

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM678G4S1**



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®.

- ✓ varioSpeed: bereite deine Gerichte schneller zu, bei gleichbleibender Qualität.
- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl Plus: Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ Bratenthermometer Plus: Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.

Ausstattung

Technische Daten

Zusatzfunktion: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung: elektronisch
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des Garraumes: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 Nettogewicht: 46.5 kg
 Bruttogewicht: 49.7 kg
 EAN-Nummer: 4242003658772
 Maximale Mikrowellenleistung: 800 W
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM678G4S1**

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig

Design

- Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean

Komfort

- TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backsensor - für vollautomatisches Backen
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätegröße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM678G4S1

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter eingebaut, muss folgende Stärke (ggf. inkl. Unterbauelement) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Höhe
Induktionskochfeld	300
Vollflächen-Induktionskochfeld	400
Gaskochfeld	300
Elektrokochfeld	200



Platz für Geräteanschluß
320 x 115

