



Ampoule LED PARATHOM® PIN, culot: G9

L'alternative LED aux ampoules haute tension conventionnelles


- **classe d'efficacité énergétique:** E / F • **durée de vie:** jusqu'à 15.000 heures
- **modèle:** petit modèle
- **retardement:** aucun (<1 sec) - la lumière s'allume dès l'enclenchement • **utilisation d'un variateur:** non • **tension:** 220 - 240 V
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- moindre dégagement de chaleur comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - pour des effets lumineux d'ambiance dans les pièces à vivre ou une salle de réception


- convient également pour magasins, foyers ou bureaux




Visuel de référence: Ampoule LED PARATHOM® PIN, G9



Label d'efficacité énergétique 63002143



Label d'efficacité énergétique 63002157



Label d'efficacité énergétique 63002380

Puissance	Recharge pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
1,9 watts	20 watts	200 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	2,0 kWh / 1.000h	F	15 mm	46 mm	064579	63002157
2,6 watts	30 watts	320 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	3,0 kWh / 1.000h	E	15 mm	47 mm	064548	63002380
4,2 watts	40 watts	470 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	5,00 kWh / 1.000h	E	19 mm	52 mm	064609	63002143