



Ampoule LED à broches LED PIN, culot: GY6.35


- **classe d'efficacité énergétique:** F • **durée de vie:** jusqu'à 15.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** non • **tension:** 12 V
- **angle de diffusion:** 300 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- moindre dégagement de chaleur comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.

- expositions, centres commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques



Visuel de référence: Ampoule LED à broches LED PIN, socle: GY6.35



Label d'efficacité énergétique 63002136

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
2,6 watts	28 watts	300 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	3,0 kWh / 1.000h	F	14 mm	40 mm	048470	63002136