



Professionelle LED Stiftleuchte PL130B, Batteriebetrieb

- ABS-Kunststoffgehäuse
- mit Halteclip und integriertem Magnet
- LED Handleuchte im Kugelschreiberformat
- für den Einhandbetrieb geeignet
- IP20, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Technische Details:

- 3 Watt SMD-LED-Technologie
- Leuchtdauer: 7 Stunden
- Lichtleistung: 230 Lumen
- Leuchtweite: 16 m
- Farbtemperatur: ca. 6.500 K
- Stromversorgung: 2x Micro AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: Länge: 160 mm

Anwendungsbeispiel:

- optimal geeignet für alltägliche Einsätze im Haus, Garten, Garage oder Auto
- ideale Begleiter in Arbeitsjacken oder Inspektionskoffern




Professionelle LED Stiftleuchte PL130B



Professionelle LED Stiftleuchte PL130B



Professionelle LED Stiftleuchte PL130B, in Verpackung



mit integriertem Magnet



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



zusätzliches Spotlight am Lampenkopf

Produkt	Leuchtweite	Lichtstrom	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Professionelle LED Stiftleuchte PL130B	16 m	230 Lumen	schwarz	1600-0385	18005934