

fetra **chariot à plateaux** **GREY EDITION**

force 250 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 605 x 405
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE

Numéro d'article: 215359



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

Pour caisses norme Europe






chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- hauteur x longueur x largeur 639 x 605 x 405 mm
- plateau(x) en bois
- plateaux avec rebord de tableau en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à étagères	norme européenne	oui
charge	250 kg	rehausses	plateau
longueur de plateau	605 mm	rabattable	non
largeur de plateau	405 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
équipement plateau(x)	rebord antichute	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Rebord de tableau	bois	disposition des roues	rectangulaire
Hauteur du bord	15 mm	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	gris anthracite // RAL7016
hauteur	639 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	605 mm	livraison	démonté
largeur	405 mm	garantie	10 années
matériau	acier	Poids	10 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant