

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 300 x 200 mm, capacité 4,1 l, en polypropylène en bleu

lot 8 pièce

Numéro d'article: 509466



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 300 x 200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 100 x 260 x 160 mm
- capacité 4,1 l
- force 35 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de récipient bacs gerbables



champ d'inscription porte-étiquettes sur tous les

			côtés
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	4,1 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	120 mm	charge	35 kg
longueur	300 mm	capacité de gerbage	600 kg
largeur	200 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur intérieure	100 mm	convient pour aliments	oui
longueur intérieure	260 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur intérieure	160 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	polypropylène	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	couleur	bleu
emboîtable	non	quantité par unité de commande	8
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	3,6 kg
finition paroi	sans ouverture de prise		

Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509579		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, longueur x largeur 300 x 200 mm
509582		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, longueur x largeur 300 x 200 mm
509586		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 120 mm, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion