

VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, avec 2 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526714



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

2 plateaux avec tablettes en fil

chariot à plateaux


- force 250 kg
- avec 2 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1235 x 1510 x 550 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 160 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie






Détails techniques


appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1355 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	550 mm	Ø de roue	160 mm
hauteur	1235 mm	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	inclinable	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
charge	250 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	treillis	surface	finition peinture époxy
équipement plateau(x)	cadre en acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1510 mm	garantie	12 années
largeur	550 mm	Poids	54 kg
norme européenne	non		

Accessoires

526720		Tablette en caillebotis pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1320 x 535 mm, le fond est inséré, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l

505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris