

Feuille de données du produit



Article N°: 22895 Timon et attache pour rouleur de palettes

Equipements de manutention



Pour le transport en train attelé à un véhicule à une vitesse de 6 km/h maximum. Possibilité de constituer un train de 5 rouleurs. Charge maximale 2000 kg. Timon en fer plat pouvant s'escamoter sous le châssis si non utilisé. Du côté des roues fixes se trouve l'attache biseauté, possibilité de coupler les rouleurs par pression du pied. S'agissant d'un élément soudé, cette option est à commander en même temps que le rouleur de palette. *Aucunes des options telles que dossier de poussée, timon et attache ne sont livrables pour le rouleur de palettes charge légère réf. 22501.

Détails techniques:



Couleur	bleu
Remarques	Timon rétractable
Poids (kg)	11,7
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976228952