


Feuille de données du produit



Article N°: 8583-3 Chariot pour colis à portes battantes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe en mélaminé surface effet hêtre. 3 côtés grillagés maille de 100 x 100 x 5 mm. Double porte battante, armature en tube habillée de treillis 100 x 100 x 5 mm. Verrou à douille intégré dans l'armature, portes rabattables sur les petits côtés. Hauteur 1800 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	269
Longueur totale (mm)	1369
Largeur totale (mm)	830
Hauteur totale (mm)	1800
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	mit Türen
Poids (kg)	73
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976858333