


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 3301 Opklapbare wagen Optiliner



Constructie van stalen buis, gepoedercoat, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast. Houten plaat met rode kunststof toplaag. Duwbeugel op het platform klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	900
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	230
<b>Totale lengte (mm)</b>	1010
<b>Totale breedte (mm)</b>	620
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1030
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	25
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976033013