



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5792 Kastwagen



Profielstalen constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwanden en dak met verzinkt staalplaat 1 mm dik. Dubbele vleugeldeuren van profielstaal met polycarbonaat-plaat, met spanjoetsluiting, zwenkhandel en ingebouwd cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages. Etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	680
Etagehoogten (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg)	90
Totale lengte (mm)	1170
Totale breedte (mm)	745
Totale hoogte (mm)	1792
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	transparenter Kunststoff mit Treibriegelverschluss
Gewicht (kg)	151
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976957920