



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 8482-1 Pakketwagen met draadgaas



Opbouwsysteem, stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden en één zijwand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Platform houten plaat, toplaag beukendecor. Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	269
Totale lengte (mm)	1169
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	1552
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	offen mit Drahtgitter
Gewicht (kg)	48,6
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976184821