


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: B1115V Stalen steekwagen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Schepbreedte (mm)	400
Schepdiepte (mm)	150
Totale breedte (mm)	590
Totale diepte (mm)	506
Totale hoogte (mm)	1150
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	260 x 56
Gewicht (kg)	15
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976311159