

Artikelnummer: 188144

Kurzbeschreibung: LED-Feuchtraumleuchte
FRISCH-Licht, Lichtfarbe neutralwei ss, L 1200
mm, 36 W

Langbeschreibung: LED-Feuchtraumleuchte
FRISCH-Licht, Lichtfarbe neutralwei ss, versch.
Ausführungen: Mit der hellgrauen LED-
Feuchtraumleuchte von FRISCH-Licht hellen Sie
Räume mit neutralwei ssem Licht aus. Die
Wannenleuchte ist in verschiedenen Ausführungen
mit unterschiedlicher Leistung erhältlich. In
Feuchträumen lassen sich nicht ohne Weiteres alle
Arten von Lampen anbringen. Gerade im rege
genutzten betrieblichen Umfeld müssen sie
Schutzstandards einhalten. Die FRISCH-Licht
Feuchtraumleuchte erfüllt die Schutzklasse IP66 und ist damit vollständig staubdicht sowie
gegen starkes Strahlwasser geschützt. Au sserdem ist das Gehäuse schlagfest und nur
schwer entflammbar. Nach der Nutzung ist das Material vollständig recycelbar. Die
Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 30.000 Stunden bei einer Lichtdegradation von
L70 a'â€, -â€œ das hei sst: Danach kann sie noch 70 Prozent ihrer Leuchtkraft
aufbringen. Die Lichtfarbe der LED-Feuchtraumleuchte beträgt 4.000 Kelvin, womit sie ein
angenehmes neutralwei sses Licht erzeugt. Die Lampe strahlt je nach Ausführung mit
einem Lichtstrom von 2.500 bis 6.000 Lumen und verbraucht zwischen 24 und 50 Watt.
Erhältlich ist die Lampe au sserdem in zwei Grö ssen mit einer Länge von 1200 mm oder
1500 mm. Bei der kürzeren Version können Sie bis zu 12 Leuchten hintereinander in
Reihe schalten, bei der längeren Variante bis zu 9 Leuchten. Die Montage erfolgt dank von
au ssen zugänglicher Anschlussklemme besonders schnell und bequem. Diese Leuchte
enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden. Weitere Details: Wannenleuchte für Feuchträume Gehäuse schlagfest, schwer
entflammbar und recycelbar Schutzart: IP66/IK08 Durchgangsverdrahtung Elektronischer
LED-Treiber Lichtfarbe: Neutralwei ss (4.000 K) Farbwiedergabeindex: CRI >
80 Lebensdauer der LED: L70 (Tq 25 -GradC) ca. 30.000 h Lichtstrom: 2.500 lm | 4.000 lm
| 6.000 lm Leistung: 24 W | 36 W | 50 W Hintereinander in Reihe anschlie sssbar: 12
Leuchten (L 1200 mm), 9 Leuchten (L 1500 mm) Montage schnell und einfach dank von au
ssen zugänglicher Anschlussklemme Material Gehäuse & Stirnteile: Polycarbonat Gehäuse-
Farbe: Hellgrau Maße: L 1200/1500 x B 68 x H 60 mm

