

## Productinformatie

# 12 40 200 SB

## Zelfinstellende afstriptang



- Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging
- Voor enkel-, meer- en fijnradige aders met kunststof- of rubberisolatie
- Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd
- Snijdtepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal
- Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm<sup>2</sup> voor meerdradige en tot 6 mm<sup>2</sup> voor enkelradige
- Soepel mechaniek
- Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen
- Gering gewicht
- Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard

AAA



### Algemeen

Artikel-nr.	12 40 200 SB
EAN	4003773029823
gewicht	190 g
Afmetingen	200 x 114 x 27 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties


Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 10,0 mm <sup>2</sup>
Lengteaanslag	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



12 40 200: Verstelbare lengteaanslag





12 40 200: Precies afstrippen zonder de ader te beschadigen