

## Information produit


# 26 27 200

## Pince demi-ronde avec tranchant

(pince bec de cigogne)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
- Pointes de précision flexibles et supportant la torsion
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Becs coudés à 40°
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



### Informations générales

Réf.	26 27 200
EAN	4003773016090
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par surmoulage, certifiées VDE
Poids	220 g
Dimensions	200 x 59 x 28 mm
Norme	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de mors de préhension (L4)	23,0 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	18 mm
Certifié VDE	oui

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*