

## Productinformatie

# 42 44 280

## Las-klemtang



- Met beweeglijke bekken
- Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed
- Spant moeilijk te manoeuvreren werkstukken en profielen met hoge verbindingen tot 40 mm
- Voor het klemmen, vastspannen en vasthouden van verschillende profielen
- Zeer belastbaar
- Met stelschroef en ontgrendelingshendel
- éénhandbediening
- Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging
- Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig

### Algemeen

Artikel-nr.	42 44 280
EAN	4003773080350
Tang	verzinkt
gewicht	740 g
Afmetingen	280 x 145 x 32 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte 4-kant	90 mm
-------------------	-------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

