

Broszura informacyjna

46 10 A5

Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	46 10 A5
EAN	4003773024996
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.773 g
Wymiary	560 x 102 x 16 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 122 – 300 mm
Końcówki (średnica)	3,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych