

## Productinformatie

# 70 01 140

### Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De nieuwe generatie van de KNIPEX-klassieker met nog betere eigenschappen
- Geoptimaliseerde krachtoverbrenging voor 20 % beter snijvermogen dan het vorige model
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



#### Algemeen

Artikel-nr.	70 01 140
EAN	4003773013419
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	126 g
Afmetingen	140 x 50 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



