

## Broszura informacyjna

# 83 30 010

## Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

DIN 5234

- Wąskie szczęki typ S
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Szczęki umożliwiające trzypunktowy chwyt, samoblokujące
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 30 010
EAN	4003773014249
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	836 g
Wymiary	320 x 59 x 20 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	42 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1 5/8 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	42 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 Cal

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*