

Termékinformációk

86 03 250

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- [Komplett csavarkulcs készletet pótol](#)
- [Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez](#)
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgítás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett


Általános

Cikkszám	86 03 250
EAN	4003773033837
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	465 g
Méret	250 x 53 x 18 mm

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



gyors állítás gombnyomásra



munkavégzés krómozott szerelvényen a felület megromlása nélkül

