

Termékinformációk

86 06 250

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Praktikus beállítási skála: a (metrikus és angolszász) lézeres skála lehetővé teszi a csavarkulcs szélességének előzetes beállítását
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	86 06 250
EAN	4003773082408
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	525 g
Méret	250 x 75 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

