

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x breedte 285 x 872 x 571 mm, inhoud 100 l, van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in blauw, stavlak

Artikelnummer: 100567



Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 285 x 872 x 571 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 746 x 448 mm
- inhoud 100 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in blauw
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




| | | | |
|----------|----------------|------------------|----------------|
| baktype | Maxi-container | wand uitvoering | glad, naadloos |
| euronorm | nee | vloerconstructie | gesloten |
| vorm | conisch | stapelbaar | nee |
| inhoud | 100 l | vouwbaar | nee |

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| hoogte | 285 mm | nestbaar | ja |
| lengte | 872 mm | onderrijdbaar | nee |
| binnenlengte | 795 mm | onderbouw | stavlak |
| breedte | 571 mm | inrijdbreedte | 655 mm |
| binnenbreedte | 498 mm | greep | Greeprand rondom |
| bodemlengte | 754 mm | temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C |
| bodemlengte binnen | 746 mm | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| bodembreedte | 456 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | agressieve media |
| bodembreedte binnen | 448 mm | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| materiaal | GVK (glasvezelversterkt kunststof) | kleur | blauw |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 5 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 100591 |  | Onderwagen, Voor 100 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 754 x 456 mm, hoogte met bak 458 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem |
| 100599 |  | voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 100 l inhoud, hoogte 140 mm |
| 704138 |  | plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 100 l inhoud, in grijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 240194 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |