

Rollcart chariots à dossier

force 150 kg, plateau longueur x largeur 870 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 157974

Rollcart Chariot avec barre de poussée

Hauteur de charge particulièrement basse

chariots à dossier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 870 x 450 mm
- hauteur de charge 190 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 950 x 450 mm
- structure en acier
- plateforme en bois
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariots à dossier	roulement	roulement rainuré à billes
charge	150 kg	pneumatique	TPE
conducteur d'électricité	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	190 mm	Diamètre de roue	125 mm

longueur de plateau	870 mm	hauteur	900 mm
largeur de plateau	450 mm	longueur	950 mm
matériau de plateforme	bois	largeur	450 mm
rehausse	aucune	couleur	bleu gentiane // RAL5010
emboîtable	non	équipement plateau	plateforme en bois
matériau	acier		1 pièce
rabattable	non	Poids	15 kg
bordure de sécurité	non		

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal