

Krause lichte Dopplo

universele trapladder, trap beide zijden, 2 x 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 0,85 m, balklengte 1,4 m, van aluminium

Artikelnummer: 203454




Krause Lichte, universele trapladder Dopplo

Aan beide zijden te bestijgen

lichte, universele trapladder

- trap beide zijden
- 2 x 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 0,85 m
- balklengte 1,4 m
- trede-boomverbinding 6-voudig geniet
- diepte in-/uitgeklapt 160 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 5,5 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest









- 8 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	lichte, universele trapladder	sport-/dwarsverbinding	6-voudig geniet
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte balk	1,4 m	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	0,85 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	0,85 m	opbergbak	nee
werkhoogte	2,85 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 6	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	8 jaar
in-/uitklapdiepte	160 mm	gewicht	5,5 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE