

## Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 1500 x 750 mm, tafelblad van beuken-multiplex, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot



bedrunka+hirth  
Technische fiche van de Bedrunka + Hirth Werkbank

Artikelnummer: 225696



## Bedrunka + Hirth Werkbank

### onmisbaar in het dagelijkse leven in de werkplaats

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 860 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van beuken-multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 2 laden, 1/2 legbord
- links 1 lade
- midden 1/2 legbord
- rechts 1 lade
- laden hoogte 2x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade

- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal
- 3 jaar garantie



## Technische details





|                           |                      |                      |                              |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| meubeltype                | tafel                | nuttige breedte lade | 450 mm                       |
| type tafel                | werkbank             | nuttige diepte lade  | 600 mm                       |
| uitvoering frame          | 4 voeten             | draagvermogen lade   | 100 kg                       |
| vorm onderstel            | 4-voetonderstel      | uittrekbare lade     | 100 %                        |
| hoogte                    | 860 mm               | uittrekrail lade     | kogelgelagerde wielgeleiding |
| breedte                   | 1500 mm              | uittrekblokkering    | uittrekblokkade              |
| diepte                    | 750 mm               | greep                | greeplijst                   |
| dikte plaat               | 40 mm                | beletteringsveld     | beletteringsstrook           |
| draagvermogen             | 100 kg               | materiaal plaat      | beuken-multiplex             |
| in hoogte verstelbaar     | nee                  | oppervlak plaat      | geolied                      |
| elektrisch geleidend      | nee                  | kleur plaat          | beuken                       |
| werkbank uitrusting       | 2 laden, 1/2 legbord | materiaal onderstel  | staal                        |
| onderbouwelementen links  | 1 lade               | sluitsysteem         | cilinderslot                 |
| onderbouwelementen midden | 1/2 legbord          | verrijdbaar          | nee                          |
| onderbouwelementen rechts | 1 lade               | garantie             | 3 jaar                       |
| laden aantal              | 2 stuks              | gewicht              | 95 kg                        |
| laden aantal x hoogte     | 2x150 mm             |                      |                              |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504381 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 6 lengteverdelers + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm |
| 504383 |  | lade-indelingsset voor werkbank, 9 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm |
| 504394 |  | geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 450 x 600 mm  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit            |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9               |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart  |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |