

Hansa LED-werkpleklamp Zirkon

LED, lamp niet vervangbaar,
Traploos dimbaar, kop en arm
veelzijdig verstelbaar, uitlading 800
mm, lengte 800 mm, 2-delig,
opstelling met klemvoet, klemwijdte
105 mm, van aluminium in zwart

Artikelnummer: 240020



LED-werkpleklamp

- LED, lamp niet vervangbaar
- Traploos dimbaar
- kop en arm veelzijdig verstelbaar, uitlading 800 mm, lengte 800 mm, 2-delig
- opstelling met klemvoet, klemwijdte 105 mm
- van aluminium in zwart

Technische details

kantoorhulp	branden	brandduur	50000 h
type lamp	LED-werkpleklamp	kleurweergave-index (Ra)	>80
opstelling	klemvoet	lamp functie	Traploos dimbaar
spanwijdte klemvoet	105 mm	dimbaar	ja
armlengte	800 mm	lamparm functie	kop en arm veelzijdig verstelbaar
deling arm	2-delig	uitlading	800 mm
arm kantelbaar	ja	hoogte	820 mm
type lamp	LED	materiaal	aluminium
lampkleur	neutraalwit	lengte lampkop	420 mm

kleurtemperatuur	5000 kelvin	breedte lampkop	70 mm
verlichtingssterkte	1950	spanningsverzorging	
lichtstroom	650	kabellengte	1,5 m
energie-efficiëntieklasse	D	kleur	zwart
gewogen energieverbruik		WEEE-registratienummer	DE87155287
led	ja	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen lamp	12 W	merk volgens EAR-registers	Hansa
lichtrendement		gewicht	1,025 kg
lamp vervangbaar	niet vervangbaar		

Dit past ook bij ...

218292		kliklijst, moeilijk ontvlambaar conform B1, hoogte x breedte x diepte 327 x 240 x 12 mm, formaat DIN A4, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, profieldikte 25 mm
219520		kunstplant bamboe, hoogte 1200 mm, plant van polyester, stam van hout, pot van kunststof in zwart
229958		whiteboard, hoogte x breedte 600 x 900 mm, bordoppervlak met emaille- en antimicrobiële zilverionencoating - hoogwaardigste variant, gemakkelijk te reinigen en krasvast, elimineert bacteriën, aanbevolen bij zwaar en intensief gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bord in wit, uitrusting: opbergbak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd
236155		plantenzuil, vorm rond met gebogen silhouet, van polyethyleen in lijkt op RAL9003 signaalwit, hoogte x diameter 900 x 510 mm, capaciteit 35 l