

VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, avec 2 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526714



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

2 plateaux avec tablettes en fil

chariot à plateaux


- force 250 kg
- avec 2 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1235 x 1510 x 550 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 160 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie






Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | pneumatique | TPE |
| type de chariot | chariot à plateaux | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| longueur de plateau | 1355 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| largeur de plateau | 550 mm | Diamètre de roue | 160 mm |
| hauteur | 1235 mm | roulement | roulement à billes |
| alignement de niveaux | inclinable | conducteur d'électricité | non |
| nombre de plateaux | 2 pièce | rabattable | non |
| charge | 250 kg | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau plateau(x) | treillis | surface | finition peinture époxy |
| équipement plateau(x) | cadre en acier | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| matériau | acier | exécution couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| longueur | 1510 mm | garantie | 12 années |
| largeur | 550 mm | Poids | 54 kg |
| norme européenne | non | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 526720 |  | Tablette en caillebotis pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1320 x 535 mm, le fond est inséré, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |
| 505112 |  | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l |

| | | |
|--------|---|---|
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris |