

ZARGES

caisse de transport en aluminium

Mini-Box XS

hauteur x longueur x largeur 200 x 500 x 340 mm, capacité 24 l, parois plein, fond plein

Numéro d'article: 531090



ZARGES Caisse combinée en aluminium Mini-Box XS

caisse de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 200 x 500 x 340 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 180 x 450 x 290 mm
- capacité 24 l
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière avec joint d'étanchéité
- verrouillable avec fermeture à rabat avec serrure à cylindre
- Poignée de transport
- 10 années de garantie



Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	oui	structure de cloison	plein
capacité	24 l	soubassement	plein
matériau	aluminium	convient pour aliments	non
hauteur	200 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	180 mm	dispositif de support	Poignée de transport
longueur	500 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	450 mm	possibilité de passage au-dessou	non
largeur	340 mm	système de fermeture	fermeture à rabat avec serrure à cylindre
largeur intérieure	290 mm	kit	non
couvercle	oui	garantie	10 années
type de couvercle	couvercle à charnière	Poids	3,4 kg
équipement couvercle	joint d'étanchéité		

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair