

werkbank

hoogte x breedte x diepte 835 x 1750 x 750 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 590403



Werktafel

Grondelement

werkbank















- hoogte x breedte x diepte 835 x 1750 x 750 mm
- draagvermogen 1500 kg
- bladdikte 25 mm
- grondelement
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs
- 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	kleur plaat	lichtgrijs
type tafel	werkbank	dikte plaat	25 mm
tafelement	grondelement	vorm onderstel	4-voetonderstel
hoogte	835 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1750 mm	oppervlak onderstel	gemoffeld

diepte	750 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	1500 kg	buisvorm	U-profiel
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	uitvoering	met zwaar frame
materiaal plaat	hout	garantie	3 jaar
oppervlak plaat	m. melamineharscoating	gewicht	44 kg

Gerelateerde Producten

504806		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504812		schuin legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504817		geperforeerde plaat voor montagetafel, hoogte x lengte 400 x 1750 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521684		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590527		aanbouwtafel, voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 835 x 1750 x 750 mm, draagvermogen 1500 kg, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel
590899		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 1750 x 500 mm
590946		afrollijst voor montagetafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 240 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs