

vitrine


passend voor DIN A2, hoogte x breedte x diepte 790 x 790 x 120 mm, voor montage tegen wand of paal in liggend formaat, achterwand magnetisch, vleugeldeur, frame van aluminium, hoeken hoekig



10
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 733362



Premium-vitrine

voor binnen en buiten

vitrine

- geschikt voor binnen en buiten
- passend voor DIN A2
- hoogte x breedte x diepte 790 x 790 x 120 mm
- zichtvlak hoogte x breedte 655 x 655 mm
- voor montage tegen wand of paal in liggend formaat
- achterwand magnetisch
- vleugeldeur
- voorvenster van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
- frame van aluminium
- hoeken hoekig
- afsluitbaar met veiligheidsslot
- levering incl. 5 magneten
- 10 jaar garantie

Technische details

uitrusting met informatie	vitrine	opstelling	liggend formaat
plaats van toepassing	binnen en buiten	profiel	hoekig
hoogte	790 mm	magneten aantal	5 stuks
hoogte zichtvlak	655 mm	afsluitbaar	ja
breedte	790 mm	sluitsysteem	veiligheidslot
breedte zichtvlak	655 mm	materiaal frame	aluminium
diepte	120 mm	materiaal raam voorkant	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
passend voor (capaciteit)	DIN A2	kleur achterwand	zilverkleurig
type deur	vleugeldeur	garantie	10 jaar
opstelling	wand-/paalmontage	gewicht	17 kg
oppervlak achterwand	magnetisch		

Gerelateerde Producten

310835		staander voor vitrine, van aluminium, lengte 2400 mm
310868		staander voor vitrine, van aluminium, lengte 2150 mm
329979		magneten voor vitrine, in wit
330402		koplijst voor vitrine, van acryl
330413		koplijst voor vitrine, van acryl

Dit past ook bij ...

222696		Glasreiniger, spuitfles met 0,75 l inhoud
222853		inwasser, werkbreedte 350 mm, bekleding van microvezel in groen, greep van kunststof in groen
222855		glasreinigingsdoek, van microvezel in lichtgroen, lengte x breedte 400 x 400 mm
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt