

veerbalancer/terughaler

draagvermogen 1 - 2 kg, kabellier
lengte 2 m

Artikelnummer: 983304



Veerbalancer

Terughaler






veerbalancer/terughaler

- draagvermogen 1 - 2 kg
- kabellier lengte 2 m
- karabijnhaak en oog
- behuizing van kunststof in zilverkleurig
- kabel van polyamide
- traploze instelling draagvermogen

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal behuizing	kunststof
hijswerktuigtype	veerbalancer/terughaler	materiaal kabel	polyamide
draagvermogen	1-2 kg	materiaal	kunststof
vergrendelingsfunctie	nee	kleur	zilverkleurig
lengte kabellier	2 m	hijswerktuig functie	traploze instelling draagvermogen
haaktype	karabijnhaak en oog	gewicht	0,6 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm